



### F3000/F5000

| 標準高   | 床仕上げ高     | 配線有効高     |
|-------|-----------|-----------|
| H 50  | 50 ~ 65   | 21 ~ 36   |
| H 60  | 55 ~ 68   | 26 ~ 39   |
| H 70  | 64 ~ 84   | 35 ~ 55   |
| H 80  | 71 ~ 94   | 42 ~ 65   |
| H 90  | 78 ~ 108  | 49 ~ 79   |
| H 100 | 88 ~ 118  | 59 ~ 89   |
| H 110 | 98 ~ 128  | 69 ~ 99   |
| H 120 | 108 ~ 138 | 79 ~ 109  |
| H 130 | 118 ~ 148 | 89 ~ 119  |
| H 140 | 128 ~ 158 | 99 ~ 129  |
| H 150 | 138 ~ 168 | 109 ~ 139 |
| H 180 | 160 ~ 230 | 131 ~ 201 |
| H 200 | 180 ~ 250 | 151 ~ 221 |
| H 250 | 230 ~ 300 | 201 ~ 271 |
| H 300 | 280 ~ 350 | 251 ~ 321 |
| H 350 | 330 ~ 400 | 301 ~ 371 |
| H 400 | 380 ~ 450 | 351 ~ 421 |
| H 500 | 480 ~ 550 | 451 ~ 521 |

パイプ支柱(支持脚)は標準高H180以上の脚に対応。表に記載されていない床高につきましては御相談下さい。(受注生産)

